



Sistema invisible de registro  
con cierre magnético

11.1

Ficha Técnica

### Aplicación y función

**Schlüter®-REMA** es un sistema de registro invisible para azulejo. Su utilización es independiente del espesor y del formato del azulejo, y permite adaptar perfectamente la abertura del registro haciéndolo coincidir con el trazado de las juntas. La apertura del registro es invisible, p. ej., en los baños o en cualquier sitio donde las canalizaciones tengan que ser accesibles, no modificará en absoluto la apariencia del revestimiento cerámico.


### Material

Schlüter®-REMA está compuesto de cuatro bisagras de aluminio, cada una prevista de un imán con dispositivo de guía lateral móvil y de cuatro plaquetas en metal imantado.



### Propiedades de los materiales y campos de aplicación

El Kit Schlüter®-REMA es idóneo para la realización de registros invisibles en las paredes. En caso de aperturas superiores a 30 x 30 cm, será oportuno colocar dos imanes suplementarios. La utilización del sistema Schlüter®-REMA deberá ser verificada en función de las cargas químicas, mecánicas o de otra naturaleza.





## Instalación

1. Encolar la base de las bisagras en la parte trasera de los azulejos perimetrales de modo tal que los imanes sobresalgan más allá del borde del azulejo.
2. Utilizar estos azulejos como límite perimetral de la abertura del registro y posicionarlos de modo que los cuatro imanes correspondan con las plaquetas de metal imantado.
3. El panel de cerramiento de la abertura, será realizado con el número necesario de azulejos unidos entre ellos a través de un azulejo encolado sobre la parte trasera de los mismos.
4. Las plaquetas imantadas se pegarán con silicona sobre las esquinas correspondientes.
5. Después del secado de la silicona, posicionar el panel y cerrar la junta perimetral con cemento de rejunte.

## Indicaciones

El Kit Schlüter®-REMA no necesita de ningún mantenimiento especial.

### Texto de prescripción:

Suministro de \_\_\_\_\_ Kits de Schlüter®-REMA  
Como Kit de cerramiento invisible que consiste en 4 bisagras de aluminio con imanes y 4 plaquetas imantadas que se instalarán según las instrucciones del fabricante.  
Ref.: \_\_\_\_\_  
Material: \_\_\_\_\_ €/Ud.  
Colocación: \_\_\_\_\_ €/Ud.  
Precio total: \_\_\_\_\_ €/Ud.



## Relación de productos:

### Schlüter®-REMA

Kit
4 plaquetas imantadas + 4 bisagras de aluminio con imanes